


Офтальмологическая хирургическая система Cube α



- Компактная факоэмульсификационная платформа для хирургии катаракты
- Технология Gyro Torsional для эффективной передачи ультразвуковой энергии
- Наконечник NeoGyro снижает турбулентность жидкости и повышает безопасность

Как это работает



Наконечник Gyro и насадка NeoGyro — конструкция для торсионных колебаний, повышающая безопасность.

Технические характеристики

Применение	Хирургия катаракты
Электропитание	Перем. ток 100–230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	240 ВА
Размеры/масса	337(Ш) x 452(Г) x 307(В) мм; CV-9000: 18 кг · CV-9000R: 17 кг

Аспирация

Тип насоса	Перистальтический насос
Давление аспирации	CV-9000: от 0 до 700 мм рт. ст. (режим I/A), от 0 до 650 мм рт. ст. (режимы US и Vit) · CV-9000R: от 0 до 650 мм рт. ст.
Скорость потока	от 0 до 60 мл/мин
Трубки	CV-9000: одноразовая кассета · CV-9000R: многоразовая трубка

Ультразвук

Преобразователь	Пьезоэлектрический
Частота	Наконечник Gyro: 42.5 кГц (продольный), 30.2 кГц (торсионный); наконечник US: 40 кГц
Режим колебаний	Наконечник Gyro: продольный, продольный (VIS), торсионный, продольный/торсионный, торсионный/продольный; наконечник US: продольный, продольный (VIS)

Диатермия

Частота	515 кГц
Выходная мощность	от 0.5 до 10 Вт (от 5 до 100%)

Витреотом

Режущая система	Пневматическая гильотинная система
Скорость резания	от 100 до 1 000 резов/мин, с использованием встроенного компрессора

Дополнительная стойка (моторизованная)

Электропитание	Перем. ток 115/230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 ВА (включая потребление основного блока)
Размеры/масса	433(Ш) x 567(Г) x 1 067(В) мм / 38 кг

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app