

Предзаряженная система инъекции торических ИОЛ NexLoad NP-T



- Отличная ротационная стабильность
- Плавная имплантация
- Простая двухэтапная процедура
- Доступны ИОЛ с низкой диоптрийностью

Технические характеристики

Название изделия	NexLoad NP Toric
Модель	NP-T1, NP-T3, NP-T4, NP-T5, NP-T6, NP-T7, NP-T8, NP-T9
Предзаряженная линза	Aktis Toric
Модель линзы	NS60YT1, NS60YT3, NS60YT4, NS60YT5, NS60YT6, NS60YT7, NS60YT8, NS60YT9
Цилиндрическая сила (плоскость ИОЛ)	0.75 / 1.50 / 2.25 / 3.00 / 3.75 / 4.50 / 5.25 / 6.00 D
Цилиндрическая сила (плоскость роговицы)	0.52 / 1.05 / 1.57 / 2.08 / 2.60 / 3.11 / 3.62 / 4.13 D (рассчитано для среднего искусственного глаза человека)
Диапазон оптической силы	NP-T1/T3: от 1.0 до 30.0 D; NP-T4/T5/T6: от 2.0 до 30.0 D; NP-T7/T8: от 3.0 до 30.0 D; NP-T9: от 4.0 до 30.0 D (доступные модели и диапазон оптической силы различаются в зависимости от страны)
Шаг оптической силы	Шаг 0.5 D: от 5.0 до 27.0 D; шаг 1.0 D: от 1.0 до 5.0 D и от 27.0 до 30.0 D
Общая длина	13.0 мм
Диаметр оптической части	6.0 мм
Материал оптической части	Гидрофобный мягкий акрил с желтым оттенком
Материал гаптики	Гидрофобный мягкий акрил с желтым оттенком
Угол гаптики	0°
Константа А	119.1 (только для справки; точные параметры должны определяться на основании собственного опыта хирурга)
Ожидаемая глубина передней камеры	5.7 мм (только для справки)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)